




SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DATA

RUBINETTERIE RITMONIO S.R.L. si riserva tutti i diritti connessi con il presente documento e con l'oggetto o la materia ivi rappresentati con divieto di riprodurlo, utilizzarlo o renderlo accessibile a terzi in assenza di previa autorizzazione. Disegno CAD non modificabile a mano

RUBINETTERIE RITMONIO S.R.L. will claim all rights related to the present document and with the object or subject represented therein with the prohibition of reproduction, use or disclosure to third parties without previous permission. The Cad plan is not alterable by hand

Vista ISO



Ritmonio
Living a quality experience.
13019 VARALLO - (VC) - ITALY

SERIE
DIAMETROTRENTACINQUE

CODICE
E0BA0157H5

DATA EMISSIONE
10/12/18

DENOMINAZIONE
Bocca di erogazione per lavabo
Spout for washbasin

REVISIONE
/

SCHEDA DI PORTATA / FLOW RATE DATA

RUBINETTERIE RITMONIO S.R.L. si riserva tutti i diritti connessi con il presente documento e con l'oggetto o la materia ivi rappresentati con divieto di riprodurlo, utilizzarlo o renderlo accessibile a terzi in assenza di previa autorizzazione. Disegno CAD non modificabile a mano

RUBINETTERIE RITMONIO S.R.L. will claim all rights related to the present document and with the object or subject represented therein with the prohibition of reproduction, use or disclosure to third parties without previous permission. The Cad plan is not alterable by hand



Living a quality experience.

13019 VARALLO - (VC) - ITALY

I diagrammi riportati di seguito riassumono i valori riscontrati durante le prove di portata dei seguenti articoli. Le prove sono state effettuate con pressioni che variavano da 1 a 5 bar e in posizione di acqua miscelata

The following diagrams sum up the values, taken from flow tests of the following items. Tests were conducted with pressure variations from 1 to 5 bar and with mixed water.



Ø35

Art. E0BA0157H1-H2-H4-H5

Bocca di erogazione da muro per lavabo

Wall spout for washbasin

Portata con aeratore
Flow rate with aerator



bar	1	2	3	4	5
l/min	5	6	7	7.5	7.6

REVISIONE

/

DATA EMISSIONE

21/06/2022